

Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MSS07,5E04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
----------------	-----	---------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 43,00
Materialer		TPU
Støpt kroppsmateriale		TPU
Materiale mutter		messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 7,5 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



E10535



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MSS07,5E04

Tilkobling



BN =	Lederfarger :	brun
BK =		svart
BU =		blå
WH =		hvit