


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF030MSS0002E03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC / < 75,00 DC
Beskyttelsesklasse		III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Materialer	TPU
Støpt kroppsmateriale	TPU
Materiale mutter	messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E10537



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF030MSS0002E03

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Tilkobling



BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå