


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF030PLS0005A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E11487

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...55,00 DC
Beskyttelsesklasse		III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Materialer	PUR
Støpt kroppsmateriale	PUR
Materiale mutter	messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E10542



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF030PLS0005A03

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet



Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå