


## Forbindelseskabel

VDOGG030--S00,3A03STGH030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



## Elektriske data

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Driftsspenning [V] | < 60,00 AC / < 75,00 DC |
| Beskyttelsesklasse | III                     |

## Driftsforhold

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
| Beskyttelse               | IP 67          |

## Mekaniske data

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Materialer            | TPU                |
| Støpt kroppsmateriale | TPU                |
| Materiale mutter      | messing, forniklet |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

## Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



# E10549



## Forbindelseskabel

VDOGG030--S00,3A03STGH030MSS

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Tilkobling



### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

