


Forbindelseskabel

VDOAG032--S00,3A03STGH030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Beskyttelsesklasse	III

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Materialer	PUR
Støpt kroppsmateriale	PUR
Materiale mutter	messing, forniklet

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Forbindelseskabel

VDOAG032--S00,3A03STGH030MSS

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet



Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Buchse



Tilkobling



E10551



Forbindelseskabel

VDOAG032--S00,3A03STGH030MSS

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet