


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MSS0010E03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
----------------	-----	---------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 35,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		PA 6,6
------------	--	--------

Støpt kroppsmateriale		PA 6,6
-----------------------	--	--------

Materiale mutter		POM
------------------	--	-----

Merknader


Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PVC, gul, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm ² / AWG 22

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PA 6,6; låse: POM



E10558



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MSS0010E03

Tilkobling



BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå