

E10561




Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH042MSS0010E03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E10635

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning [V] 10,00...30,00 DC

Utganger

Elektrisk design PNP

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...70,00

Beskyttelse IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner [mm] 29,00 x 15,00 x 44,00

Materialer PA 6,6

Støpt kroppsmateriale PA 6,6

Materiale mutter messing, forniklet

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

E10561



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOAH042MSS0010E03

Elektrisk tilkobling


Kabel: 10 m, PVC, oransje, Ø 4,5 mm; tverrbundet; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA 6,6; låse: messing, forniklet



Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå