

E10562




Forbindelseskabel

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E10633

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Materialer	PA 6,6
------------	--------

Støpt kropps materiale	PA 6,6
------------------------	--------

Materiale mutter	aluminium, svart anodisert
------------------	----------------------------

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E10562



Forbindelseskabel

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PA 6,6; låse: aluminium, svart anodisert



Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PVC, oransje; tverrbundet; 3 x 0,34 mm²

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA 6,6; låse: aluminium, svart anodisert

