

Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH050MSS0005A05

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC074

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 30,00 AC / < 36,00 DC
----------------	-----	-------------------------

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	27,00 x 15,00 x 39,00
-------------	------	-----------------------

Materialer	TPU
------------	-----

Støpt kroppsmateriale	TPU
-----------------------	-----

Materiale mutter	messing, forniklet
------------------	--------------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E10589



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH050MSS0005A05

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oransje, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Tilkobling

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

BN =	Lederfarger :
BK =	brun
BU =	svart
WH =	blå
	hvit