

E10600




Forbindelseskabel

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E11325

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse		III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 68

Mekaniske data

Materialer	PUR
Støpt kroppsmateriale	PUR
Materiale mutter	diecast zinc, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet



E10600



Forbindelseskabel

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet

