


Forbindelseskabel

VDOG030MSS01,1A03STGF030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 60,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse	III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 68

Mekaniske data

Materialer	PUR
Støpt kroppsmateriale	PUR
Materiale mutter	diecast zinc, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet



E10606




Forbindelseskabel

VDOGF030MSS01,1A03STGF030MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 1,1 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet

