

## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAF032ZDS0005A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



## Elektriske data

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
| Beskyttelsesklasse | III              |

## Utganger

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektrisk design | PNP |
|------------------|-----|

## Driftsforhold

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
| Beskyttelse               | IP 67          |

## Mekaniske data

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Dimensjoner [mm]      | 17,00 x 10,00 x 26,00 |
| Materialer            | PUR                   |
| Støpt kroppsmateriale | PUR                   |
| Materiale mutter      | diecast zinc          |

## Displayer/driftselementer

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| Display | koblingsstatus | 1 x LED, gul   |
|         | drift          | 1 x LED, grønn |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

# E10615



## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAF032ZDS0005A03

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR / PVC, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc



### Tilkobling



|      |               |
|------|---------------|
| BN = | Lederfarger : |
| BK = | brun          |
| BU = | svart         |
|      | blå           |