


Forbindelseskabel

VDOAH042ZDS00,6A03STGH040ZDS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 68
-------------	-------

Mekaniske data

Materialer	PUR
Støpt kropps materiale	PUR
Materiale mutter	diecast zinc, forniklet

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet



E10629




Forbindelseskabel

VDOAH042ZDS00,6A03STGH040ZDS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet

