


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF030ZDS0005A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E11487

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC/DC
----------------	-----	---------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 68
-------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	10,00 x 10,00 x 33,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		PUR
------------	--	-----

Støpt kropps materiale		PUR
------------------------	--	-----

Materiale mutter		diecast zinc
------------------	--	--------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E10630



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF030ZDS0005A03

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc



Tilkobling



BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå