


E10631



Forbindelseskabel

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning [V] 10,00...30,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...70,00

Beskyttelse IP 67

Mekaniske data

Materialer PA 6,6

Støpt kropps materiale PA 6,6

Materiale mutter diecast zinc, forniklet

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PA 6,6; låse: diecast zinc, forniklet



E10631



Forbindelseskabel

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA 6,6; låse: diecast zinc, forniklet

