

E10656



Forbindelseskabel

VDOAH042MSS01,5A03STGH030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning [V] 10,00...30,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...90,00

Beskyttelse IP 67

Mekaniske data

Materialer PUR

Støpt kroppsmateriale PUR

Materiale mutter messing, forniklet

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



E10656



Forbindelseskabel

VDOAH042MSS01,5A03STGH030MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 1,5 m, PUR / PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

