




Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGK190MSS0005B19

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Driftsforhold

Beskyttelse	IP 65
-------------	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	26,00 x 26,00 x 49,00
Materialer		messing forniklet
Støpt kroppsmateriale		messing, forniklet
Materiale mutter		messing, forniklet

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M23; Støpt kropp: messing, forniklet; låse: messing, forniklet



E10660



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGK190MSS0005B19

Tilkobling

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	lilac
WH =	hvit
YE =	gul