


E10672



Jumperkabel med ventilplugg

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



1 grå

Elektriske data

Driftsspenning [V] < 24,00 AC/DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...90,00

Beskyttelse IP 65

Mekaniske data

Materialer TPU

Støpt kroppsmateriale TPU

Materiale mutter messing, forniklet

Displayer/driftselementer

Display koblingsstatus 1 x LED, gul

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet






Jumperkabel med ventilplugg

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltype A DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU; Låse: messing, forniklet

