

E10710




Splitterboks

ZDO8H059MSS0025H11

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EBC039

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...30,00 DC

Beskyttelsesklasse

II

Maks. strømbelastning pr.
modul/port

[A]

4,00

Maks. nåværende belastning
totalt

[A]

12,00

E10710



Splitterboks

ZDO8H059MSS0025H11


Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-15,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensjoner	[mm]	18,00 x 54,00 x 127,00
Materialer		TPU
Støpt kropps materiale		TPU
Antall porter splitterboks		8
Kontakttype		M12
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	8 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 25 m, PUR, Halogenfri; 8 x 0,34 mm ² + 3 x 0,75 mm ²		
Elektrisk tilkobling - spor		
Koblinger: 8 x M12; koding: A; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm		



Splitterboks

ZDO8H059MSS0025H11

Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GN/YE =	grønn/gul
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	lilac
WH =	hvit
YE =	gul