


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH042VAS0005A04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC008

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 68
-------------	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	36,00 x 15,00 x 26,00
-------------	------	-----------------------

Materialer	PUR
------------	-----

Støpt kroppsmateriale	PUR
-----------------------	-----

Materiale mutter	rustfritt stål (1.4305 / 303)
------------------	-------------------------------

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E10718



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH042VAS0005A04

Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303)



Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit