


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH030VAS0005A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC002

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC/DC
----------------	-----	----------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 47,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		PUR
------------	--	-----

Støpt kropps materiale		PUR
------------------------	--	-----

Materiale mutter		rustfritt stål (1.4305 / 303)
------------------	--	-------------------------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E10725



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOGH030VAS0005A03

Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303)



Tilkobling



BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå