


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040VAS0002A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC004

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC/DC
----------------	-----	---------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 68
-------------	-------

Mekaniske data

Materialer	PUR
------------	-----

Støpt kroppsmateriale	PUR
-----------------------	-----

Materiale mutter	rustfritt stål (1.4305 / 303)
------------------	-------------------------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303)



E10727



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040VAS0002A03

Tilkobling



BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå