


Forbindelseskabel

VDOAH040ZDS0010A03STGH040ZDS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC/DC
----------------	-----	----------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 68
-------------	--	-------

Mekaniske data

Materialer		PUR
------------	--	-----

Støpt kropps materiale		PUR
------------------------	--	-----

Materiale mutter		ZnAl/Ni
------------------	--	---------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: ZnAl/Ni



E10781



Forbindelseskabel

VDOAH040ZDS0010A03STGH040ZDS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PUR / PVC, svart; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: ZnAl/Ni

