


E10814



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAF032VAS0020A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Beskyttelsesklasse		III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Materialer	PUR
Støpt kroppsmateriale	PUR
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4305 / 303)

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E10814



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOAF032VAS0020A03

Elektrisk tilkobling


Kabel: 20 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303)



Tilkobling



BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå