


Forbindelseskabel

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...55,00 DC
----------------	-----	------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 65
-------------	-------

Mekaniske data

Materialer	TPU
Støpt kropps materiale	TPU
Materiale mutter	messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x Torson, rett; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



E10815




Forbindelseskabel

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,2 m, PUR / PVC

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

