


E10816



Forbindelseskabel

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning [V] 10,00...55,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...70,00

Beskyttelse IP 65

Mekaniske data

Materialer TPU

Støpt kropps materiale TPU

Materiale mutter messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x Torson, rett; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



E10816




Forbindelseskabel

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,2 m, PUR / PVC

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

