


E10817



Jumperkabel med ventilplugg

VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS



Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 24,00 AC/DC

Overspenningsbeskyttelse

ja; (VDR)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Vekt

[g]

62,55

Dimensjoner

[mm]

30,00 x 15,00 x 39,00

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

rustfritt stål (1.4404 / 316L)

Displayer/driftselementer

Display

drift

1 x LED, gul

E10817



Jumperkabel med ventilplugg

VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS

Tilbehør

Varer som leveres

skrue

panel for merking


Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)



Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltype A DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)

