


E10818



Jumperkabel med ventilplugg

VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS



Applikasjon		
Spesiell egenskap		Halogenfri
Elektriske data		
Driftsspenning [V]		< 24,00 AC/DC
Overspenningsbeskyttelse		ja; (VDR)
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Vekt [g]		76,00
Dimensjoner [mm]		30,00 x 15,00 x 39,00
Materialer		TPU
Støpt kroppsmateriale		TPU
Materiale mutter		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, gul



Jumperkabel med ventilplugg

VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS

Tilbehør

Varer som leveres

skrue

panel for merking


Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)



Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,6 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltype A DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)

