


E10822



Jumperkabel med ventilplugg

VVDAA040--N00,6E02STAH020VAN



Applikasjon		
Applikasjon		NAMUR
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 15,00 DC
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Vekt	[g]	62,20
Dimensjoner	[mm]	31,00 x 14,50 x 38,00
Materialer		TPU; PUR
Støpt kroppsmateriale		TPU/PUR
Materiale mutter		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tilbehør		
Varer som leveres		skrue panel for merking
Merknader		
Merknader		For bruk i sone 0, gruppe IIB eller IIC må brukeren unngå kraftig akkumulering av statisk elektrisitet ved kontaktene.
Antall i forpakning		1,00 stk.




Jumperkabel med ventilplugg

VVDAA040--N00,6E02STAH020VAN

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU/PUR; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)



Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,6 m, PVC, blå, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltipe A DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU/PUR; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)

