


E10823



Jumperkabel med ventilplugg

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Applikasjon

NAMUR

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 15,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner

[mm]

30,00 x 15,00 x 39,00

Materialer

TPU; PUR

Støpt kroppsmateriale

TPU/PUR

Materiale mutter

rustfritt stål (1.4404 / 316L)

Tilbehør

Varer som leveres

skruer

panel for merking

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.




Jumperkabel med ventilplugg

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU/PUR; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)



Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, PVC, blå, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltipe B DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU/PUR; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)

