


E10824



Jumperkabel med ventilplugg

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Applikasjon NAMUR

Elektriske data

Driftsspenning [V] < 15,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...90,00

Beskyttelse IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner [mm] 30,00 x 15,00 x 39,00

Materialer TPU; PUR

Støpt kroppsmateriale TPU/PUR

Materiale mutter rustfritt stål (1.4404 / 316L)

Tilbehør

Varer som leveres skruer
panel for merking

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.



Jumperkabel med ventilplugg

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU/PUR; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)



Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,6 m, PVC, blå, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltipe B DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU/PUR; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)

