

E10835




Overgangsplugg

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E10411

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 O-ring

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
----------------	-----	---------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Monteringsgjenger	PG 9
Materialer	messing forniklet
Støpt kroppsmateriale	messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E10835



Overgangsplugg

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: messing, forniklet



Tilkobling

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit