

E10837




Forbindelseskabel med støpsel

ASTAH050VAN00,6A02

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E10853

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Applikasjon NAMUR

Elektriske data

Driftsspenning [V] < 15,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...90,00

Beskyttelse IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner [mm] 39,00 x 30,00 x 15,00

Materialer TPU

Støpt kroppsmateriale TPU

Materiale mutter rustfritt stål (1.4404 / 316L)

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

E10837



Forbindelseskabel med støpsel


ASTAH050VAN00,6A02

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, blå, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)



Tilkobling

1 WH

2 BK