


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGA030VAS0005E03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 250,00 AC
--------------------	-------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner [mm]	15,00 x 15,00 x 42,00
Materialer	PVC
Støpt kroppsmateriale	PVC
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E10850



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGA030VAS0005E03

Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PVC, gul, Ø 5 mm; 3 x 0,38 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x 1/2", rett; koding: C; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte



Tilkobling



GN =	Lederfarger :
RD/BK =	grønn
RD/WH =	rød/svart
	rød/hvit