


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAA030VAS0005E03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; gullbelagte kontakter

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 250,00 AC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...70,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner

[mm]

27,00 x 15,00 x 39,00

Materialer

PVC

Støpt kroppsmateriale

PVC

Materiale mutter

rustfritt stål (1.4404 / 316L)

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

E10851



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAA030VAS0005E03

Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PVC, gul, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x 1/2", vinklet; koding: C; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte



Tilkobling



GN =	Lederfarger :
RD/BK =	grønn
RD/WH =	rød/svart
	rød/hvit