


Forbindelseskabel med støpsel

ASTAH050VAN00,6A02

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Applikasjon

NAMUR

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 15,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner

[mm]

39,00 x 30,00 x 15,00

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

rustfritt stål (1.4404 / 316L)

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

E10853



Forbindelseskabel med støpsel


ASTAH050VAN00,6A02

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,6 m, PVC, blå, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



Tilkobling

1 WH

2 BK