


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH043MSS0002H04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC007

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...30,00 DC

Utganger

Elektrisk design

PNP

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner

[mm]

27,00 x 15,00 x 39,00

Materialer

TPU gjennomsiktig

Støpt kroppsmateriale

TPU, gjennomsiktig

Materiale mutter

messing, forniklet

Displayer/driftselementer

Display

koblingsstatus

2 x LED, gul

drift

1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

E10854



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH043MSS0002H04

Elektrisk tilkobling


Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, gjennomsiktig; låse: messing, forniklet



Tilkobling



BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	hvit