

E10883




Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E10884

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Spesiell egenskap Halogenfri; gullbelagte kontakter

Elektriske data

Driftsspenning [V] < 250,00 AC / < 300,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...90,00

Beskyttelse IP 67

Mekaniske data

Materialer TPU

Støpt kroppsmateriale TPU

Materiale mutter messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.



Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; tverrbundet; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

