


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040SCS0002I04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVW001

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 68

Mekaniske data

Dimensjoner [mm]	15,00 x 15,00 x 43,00
Materialer	TPU
Støpt kroppsmateriale	TPU
Materiale mutter	messing, anti-sprut

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E10915



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040SCS0002I04

Elektrisk tilkobling


Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; tverrbundet; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, anti-sprut; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit