

E10920




Splitterboks

ZDO4F035MSS0000-00STAF070MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EBC050

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	2,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-15,00...90,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Antall porter splitterboks	4
Kontakttype	M8

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	4 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Splitterboks


ZDO4F035MSS0000-00STAF070MSS

Elektrisk tilkobling - Tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



Tilkobling



Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 4 x M8; koding: A; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

