




Splitterboks

ZDO8F039MSS0005A10

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EBC054

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A]	2,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-15,00...90,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Materialer	TPU
Støpt kroppsmateriale	TPU
Antall porter splitterboks	8

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	8 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E10921



Splitterboks


ZDO8F039MSS0005A10

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR / PVC, Halogenfri, svart, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm²

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 8 x M8; koding: A; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm




E10921



Splitterboks

ZDO8F039MSS0005A10

Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	lilac
WH =	hvit
YE =	gul