

E10923




Forbindelseskabel

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E11324

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

Elektriske data

Driftsspenning [V]

10,00...30,00 DC

Beskyttelsesklasse

III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.



Forbindelseskabel

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, TPU, Halogenfri; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

