

# E10931




## Forbindelseskabel

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E11330

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



### Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

### Elektriske data

Driftsspenning [V]

10,00...30,00 DC

Beskyttelsesklasse

III

### Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

### Mekaniske data

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, forniklet

### Displayer/driftselementer

Display

koblingsstatus

1 x LED, gul

drift

1 x LED, grønn

### Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

# E10931



## Forbindelseskabel

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

### Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



### Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,6 m, TPU, Halogenfri; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Tilkobling



### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

