


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF030VAS0010A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 60,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse	III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner [mm]	10,00 x 10,00 x 33,00
Materialer	PUR
Støpt kroppsmateriale	PUR
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4305 / 303)

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303)



E10944



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF030VAS0010A03

Tilkobling



BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå