


Splitterboks

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EBC008

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; gullbelagte kontakter

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...30,00 DC

Beskyttelsesklasse

II

Maks. strømbelastning pr. modul/port

[A]

4,00

Maks. nåværende belastning totalt

[A]

10,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-15,00...80,00

Beskyttelse

IP 67



Splitterboks

ZD06H059MSS0000-00STAM190MSS


Mekaniske data		
Dimensjoner	[mm]	28,00 x 60,00 x 125,00
Materialer		TPU
Støpt kroppsmateriale		TPU
Antall porter splitterboks		6
Kontakttype		M12

Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	12 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - Tilkobling

Koblinger: 1 x M23; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



Splitterboks

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Tilkobling



E10946



Splitterboks

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 6 x M12; koding: A; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

