




Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGK190MSS0010B19

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 65

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	26,00 x 26,00 x 49,00
Materialer		messing forniklet
Støpt kroppsmateriale		messing, forniklet
Materiale mutter		messing, forniklet

Merknader


Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PUR, svart, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M23; Støpt kropp: messing, forniklet; låse: messing, forniklet



E10948



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGK190MSS0010B19

Tilkobling