


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH080MSS0005A06



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC/DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	2,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 68

Mekaniske data

Vekt	[g]	245,80
Dimensjoner	[mm]	14,50 x 14,50 x 43,90
Materialer		TPU
Støpt kroppsmateriale		TPU
Materiale mutter		diecast zinc, forniklet

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E10976



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOGH080MSS0005A06

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: diecast zinc, forniklet



Tilkobling

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
WH =	hvit
YE =	gul