




Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH080MSS0002A06

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring




Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 30,00 AC / < 36,00 DC
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Materialer		TPU
Støpt kroppsmateriale		TPU
Materiale mutter		messing, forniklet
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR / PVC, svart; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet




E10978



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH080MSS0002A06

Tilkobling



BN =	Lederfarger :	brun
BU =		blå
GN =		grønn
GY =		grå
WH =		hvit
YE =		gul