


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH080MSS0005A06

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E10980

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 30,00 AC / < 36,00 DC
----------------	-----	-------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Materialer		TPU
Støpt kroppsmateriale		TPU
Materiale mutter		messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH080MSS0005A06

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR / PVC, svart; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Tilkobling

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
WH =	hvit
YE =	gul