


Overgangsplugg

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E11295

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 O-ring

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
----------------	-----	---------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Monteringsgjenger	PG 13.5
-------------------	---------

Materialer	messing forniklet
------------	-------------------

Støpt kroppsmateriale	messing, forniklet
-----------------------	--------------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E10985



Overgangsplugg

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,07 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: messing, forniklet



Tilkobling

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK